


Vodící jednotka FENG-40-100-KF

Číslo dílu: 34500

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	40
Zdvih	100 mm
Montážní poloha	libovoln.
Vedení	vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
Konstrukce	vedení
Ochrana proti výbuchu	dbejte na upozornění v osvědčení
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-20 °C...80 °C
Max. síla Fy	1000 N
Max. síla Fy, statická	1260 N
Max. síla Fz	1000 N
Max. statická síla Fz na čelistech	1260 N
Max. moment Mx	44 Nm
Max. moment Mx statický	55 Nm
Max. moment My	52 Nm
Max. moment My, statický	65 Nm
Max. moment Mz	52 Nm
Max. moment Mz, statický	65 Nm
Posuvová síla	15 N
Hmotnost výrobku	2690 g
Způsob upevnění	s vnitřním závitem
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál vodícího prvku	zušlechťená ocel
Materiál tělesa	tvárný slitina hliníku, eloxováno
Materiál pohybové desky	tvárný slitina hliníku, eloxováno