


# Zásuvka MSSD-C

Číslo dílu: 34583

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                  | Hodnota                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Námořní klasifikace                       | viz. certifikát                                                                                           |
| Způsob upevnění                           | na elektromagnetický ventil se středovým šroubem M3                                                       |
| Výstup kabelu                             | úhlový                                                                                                    |
| Upozornění k výstupu kabelu               | přemístitelný o 90°                                                                                       |
| Montážní poloha                           | libovoln.                                                                                                 |
| Hmotnost výrobku                          | 22 g                                                                                                      |
| Elektrické připojení                      | 3 piny<br>úhlová zásuvka<br>tvar A<br>podle DIN EN 175301-803<br>hranatý tvar MSC<br>čtyřhranný tvar MSN1 |
| Elektrické připojení 1, konstrukce        | hranat.                                                                                                   |
| Elektrické připojení 1, druh připojení    | zásuvka                                                                                                   |
| Elektrické připojení 1, výstup kabelu     | úhl.                                                                                                      |
| Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů | 3                                                                                                         |
| Elektrické připojení 2                    | šroubovací svorka                                                                                         |
| Rozsah provozního napětí, DC              | 0 V...300 V                                                                                               |
| Rozsah napájecího napětí AC               | 0 V...250 V                                                                                               |
| Proudová zatížitelnost při 40 °C          | 16 A                                                                                                      |
| Připojení ochranného vodiče               | k dispozici                                                                                               |
| Kabelové šroubení                         | Pg9                                                                                                       |
| Průměr kabelu                             | 6 mm...8 mm                                                                                               |
| Jmenovitý průřez vodičem                  | 1.5 mm <sup>2</sup>                                                                                       |
| Stupeň krytí                              | IP65                                                                                                      |
| Upozornění ke stupni krytí                | v namontovaném stavu                                                                                      |
| Okolní teplota                            | -25 °C...90 °C                                                                                            |
| Skladovací teplota                        | -40 °C...90 °C                                                                                            |

| Parametr                             | Hodnota                                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Značka CE (viz prohlášení o shodě)   | podle směrnice EU pro nízká napětí<br>podle směrnice EU-RoHS                   |
| Značka UKCA (viz prohlášení o shodě) | podle předpisů UK RoHS<br>podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky |
| Shoda s LABS                         | VDMA24364-B2-L                                                                 |
| Materiál tělesa                      | plast                                                                          |
| Barva tělesa                         | černá                                                                          |
| Materiál těsnění                     | NBR                                                                            |