

Ofukovací pistole s malou spotřebou

LSP-1/4-D

Číslo dílu: 35528

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce odvětrání	ofukování lze dávkovat
Provozní tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Průtok vzhledem k atmosféře	120 l/min
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	120 l/min
Jmenovitý průtok přepočtený podle ISO 8778	130 l/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Hladina akustického tlaku	90 dB(A)
Okolní teplota	-10 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	240 g
Pneumatické připojení	vnitřní závit G1/4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku, potaženo