


# Jednosměrný škrticí ventil GGO-1/4-3/8

Číslo dílu: 3634

FESTO



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	funkce jednosměrného škrticího ventilu
Připojení pneumatiky 1	G1/4
Pneumatické připojení 2	G 1/4
Druh ovládání	mechanick.
Nastavovací prvek	páka s kladičkou
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Normální jmenovitý průtok ve směru škrcení	950 l/min
Normální jmenovitý průtok ve zpětném směru	1150 l/min
Provozní tlak	0.03 bar...8 bar 0.43 psi...116 psi
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku
Montážní poloha	libovoln.
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota média	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	400 g
Materiál těsnění	NBR