

Síťový filtr
CADF-C15-11A-P3
Číslo dílu: 3947275

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Šířka	47 mm
Výška	70 mm
Délka	231 mm
Montážní poloha	volné proudění
Provozní napětí	520/300 V
Vstupní proud	16 A
Frekvence sítě	50 Hz...60 Hz
Certifikát	ENEC UL - Recognized (OL) c UL - Recognized (OL)
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Hmotnost výrobku	900 g
Způsob upevnění	montážní deska, přišroubovaná
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS