



Elektromagnetický ventil

JMFH-5-PK-3

Číslo dílu: 4447

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	5/2, bistabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	105 l/min
Pneumatický pracovní výstup	PK-3
Provozní tlak	2 bar...8 bar
Konstrukce	Talířové sedlo
Jmenovitá světlost	2.5 mm
Princip těsnění	měkké
Čas přepnutí	13 ms
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::]
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	0 °C...60 °C
Okolní teplota	0 °C...40 °C
Hmotnost výrobku	380 g
Způsob upevnění	na připojovací desku na montážní rámy s průchozí dírou volitelně:
Připojení pneumatiky 1	PK-3
Pneumatické připojení 2	PK-3
Pneumatické připojení 3	PK-3
Pneumatické připojení 4	PK-3
Připojení pneumatiky 5	PK-3
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál připojovací desky	hliník eloxován
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	hliník eloxován