


# Osová sada EAMM-A-V20-28A

Číslo dílu: 4505258

FESTO



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá délka	36.4 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	10000 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	0.022 kg.mm <sup>2</sup>
Přenositelný krouticí moment	0.2 Nm
Hmotnost výrobku	27 g
Kód rozhraní ovladače	V20
Kód rozhraní motoru In	28A
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS