



Ventil s páčkou H-5/3-1/4

Číslo dílu: 4577

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	5/3, ve stř. poloze uzavřený
Druh ovládání	ruční
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	680 l/min
Pneumatický pracovní výstup	G1/4
Provozní tlak	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
Způsob návratu do základní polohy	mechanická pružina
Jmenovitá světlost	7 mm
Princip těsnění	měkké
Způsob řízení	nepřímé řízení
Směr proudění	není reverzibilní
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	1060 g
Připojení pneumatiky 1	G1/4
Pneumatické připojení 2	G 1/4
Pneumatické připojení 3	G1/4