


Osová sada EAMM-A-T42-87A

Číslo dílu: 4610008

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá délka	45 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	8000 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	3.2 kg.mm ²
Přenositelný krouticí moment	10 Nm
Hmotnost výrobku	400 g
Kód rozhraní ovladače	T42
Kód rozhraní motoru In	87A
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS