


# Osová sada EAMM-A-T42-80P

Číslo dílu: 4623788

FESTO



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá délka	64.1 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	8000 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	5.77 kg.mm <sup>2</sup>
Přenositelný krouticí moment	10 Nm
Hmotnost výrobku	500 g
Kód rozhraní ovladače	T42
Kód rozhraní motoru In	80P
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS