

# hadice z plastu PL-3-SW

č. dílu: 4640

FESTO

pro šroubení CK- a N- (povoleno při výrobě potravin).  
Max. tlak je dovolen při maximální teplotě.



## katalogový list

parametr	hodnota
vnější průměr	4.3 mm
poloměr ohybu relevantní průtoku	18 mm
vnitřní průměr	3 mm
provozní tlak závislý na teplotě	-0.95 ... 9 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
okolní teplota	-30 ... 60 °C
povolení	TÜV
hmotnost výrobku dle délky	0.0068 kg/m
barva	černý
tvrdost Shore	D 42 +/-3
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE ve shodě s RoHS
informace o materiálu hadice	PE