

Připojovací deska VABS-S7-RB-B-N14-VDE1-R12

Číslo dílu: 4727331

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Napájení řídicím tlakem	vnějš. interní
Provozní tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Ochrana proti výbuchu	zóna 1 (ATEX) zóna 2 (ATEX) zóna 21 (ATEX) zóna 22 (ATEX)
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-::-:]
Třída odolnosti korozi KBK	4 - zvláště vysoké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Stupeň krytí	IP65
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Připojení řídicího tlaku 12	NPT1/4
Připojení pneumatiky 1	1/4 NPT
Pneumatické připojení 2	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Pneumatické připojení 3	1/4 NPT
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál připojovací desky	hliník, ematalizováno
Materiál těsnění	NBR