

Paralelní sada EAMM-U-30-V20-28A-44

Číslo dílu: 4767125

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	30
Vzdálenost středů	44 mm
Montážní poloha	libovoln.
Převodový poměr	1:1
Max. otáčky	3000 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Skladovací teplota	-20 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	0 °C...50 °C
Moment setrvačnosti	2.11 kg.mm ²
Moment při chodu naprázdno	0.015 Nm
Přenositelný krouticí moment	0.05 Nm
Hmotnost výrobku	97 g
Kód rozhraní ovladače	V20
Kód rozhraní motoru In	28A
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS