

Paralelní sada EAMM-U-87-T46-60P-114

Číslo dílu: 4824069

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	87
Vzdálenost středů	114 mm
Montážní poloha	libovoln.
Převodový poměr	1:1
Max. otáčky	3000 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Skladovací teplota	-20 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	0 °C...50 °C
Moment setrvačnosti	41.2 kg.mm ²
Moment při chodu naprázdno	0.22 Nm
Přenositelný krouticí moment	3.5 Nm
Hmotnost výrobku	913 g
Kód rozhraní ovladače	T46
Kód rozhraní motoru In	60P 60PA
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS