

Nástrčná příruba DARF-Q12-25

Číslo dílu: 4886223

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	25
Montážní poloha	libovoln.
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Max. utahovací moment	1.2 Nm
Hmotnost výrobku	60 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál příruby	Tvárný legovaný hliník, eloxovaný
Materiál šroubů	ocel, pozinkováno