

Tlumič hluku U-PK-4

Číslo dílu: 4932

FESTO



Technické údaje

| Parametr | Hodnota |
|--|--|
| Montážní poloha | libovoln. |
| Provozní tlak | 0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar |
| Průtok vzhledem k atmosféře | 580 l/min |
| Provozní médium | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu | je možný mazaný provoz |
| Shoda s LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Hladina akustického tlaku | 77 dB(A) |
| Okolní teplota | -10 °C...70 °C |
| Hmotnost výrobku | 4.1 g |
| Pneumatické připojení | PK-4 |
| Materiál vložky tlumiče | bronz |
| Materiál závitového čepu | mosaz |
| Upozornění k materiálu | v souladu s RoHS |