

Spojka
EAMD-33-22-19-10X12
Číslo dílu: 5030024

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Upínací průměr 1	19 mm
Průměr upínání 2	10 mm
Velikost	33
Jmenovitá délka	22 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	8000 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Okolní teplota	-25 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	4.6 kg.mm ²
Přenositelný krouticí moment	9 Nm
Hmotnost výrobku	46.1 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS