

hadice z plastu PC-9-BL

č. dílu: 5031

FESTO

výběhový typ, k dodání do 2011



katalogový list

parametr	hodnota
vnější průměr	15 mm
poloměr ohybu relevantní průtoku	47.5 mm
vnitřní průměr	9 mm
provozní tlak závislý na teplotě	0 ... 10 bar
provozní médium	filtrovaný stlačený vzduch
okolní teplota	-10 ... 35 °C
hmotnost výrobku dle délky	0.136 kg/m
barva	modrý
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE ve shodě s RoHS
informace o materiálu hadice	PVC-P