


Přímočarý pohon DLGF-G-20-600-PPSA

Číslo dílu: 5074928

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Zdvih	600 mm
Průměr pístu	20 mm
Tlumení	samočinně nastavitelné pneumatické tlumení v koncových polohách
Montážní poloha	libovoln.
Vedení	základní vedení
Princip unášení	tvarová západka (drážka)
Snímání poloh	pro přibližovací čidlo
Provozní tlak	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar
Princip činnosti	dvojčinný
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:...]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Vhodnost do čistého prostoru, měřeno podle ISO 14644-14	Třída 6 podle ISO 14644-1
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Délka tlumení	9.6 mm
Max. síla Fy	0 N
Max. síla -Fz (k pohonu)	98 N
Max. síla +Fz (od pohonu)	54 N
Max. moment Mx	0.6 Nm
Max. moment My	2.2 Nm
Max. moment Mz	0.7 Nm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vzad	188 N
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed	188 N
Pohybující se hmotnost	66 g
Hmotnost výrobku	2282 g
Alternativní připojení	viz výkres výrobku
Způsob upevnění	přímé upevnění průchozí dírou s příslušenstvím
Pneumatické připojení	M5

Parametr	Hodnota
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS prostě mědi
Materiál víka	Hliníkový odlitek, povrchová úprava
Materiál těsnění	NBR TPE-U(PU)
Materiál tělesa	hliník, eloxováno