


Konektor
NOCC-M-S-SCRJG2PP-C5-PN
Číslo dílu: 5195381

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Odpovídá normám	IEC 61754-24
Protokol	ethernet PROFINET LWL
Dodatečné funkce	splňuje požadavky AIDA
Četnost připojování	100
Výstup kabelu	rovný
Hmotnost výrobku	84 g
Optické připojení 1, způsob připojení	konektor
Optické připojení 1, tvar	hran.
Optické připojení 1, technologie připojení	SC-RJ podle IEC 61754-24
Optické připojení 1, počet pinů/vodičů	2
Optické připojení 1, obsazené piny/vodiče	2
Optické připojení 1, připojovací obrazec	00995772
Optické připojení 1, způsob upevnění	Push-Pull s aretací proti neúmyslnému vytažení
Optické připojení 1, průměr objímky	2.5 mm
Optické připojení 2, připojovací technika	upínací matice
Utahovací moment	0.42 Nm
Průměr žíly	0.98 mm...1 mm
Druh vodiče	polymerová vlákna
Vlnová délka	650 nm
Požární zkouška	UL94 V-0
Průměr kabelu	5.5 mm...10 mm
Stupeň krytí	IP65 IP67
Upozornění ke stupni krytí	v namontovaném stavu
Okolní teplota	-25 °C...70 °C
Skladovací teplota	-40 °C...70 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Materiál tělesa	tlakový odlitek ze zinku, poniklováno
Barva tělesa	stříbrná

Parametr	Hodnota
Materiál těsnění	NBR TPE
Materiál objímky	slitina mědi