


Spojka
EAMD-56-62-20-23X27
Číslo dílu: 5228153

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Upínací průměr 1	20 mm
Průměr upínání 2	23 mm
Velikost	56
Jmenovitá délka	62,5 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	5500 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Okolní teplota	-25 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	192 kg.mm ²
Přenositelný krouticí moment	60 Nm
Hmotnost výrobku	507 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS