

Hadice z plastu PUN-V0-10X1,5-WS

Číslo dílu: 525456

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vnější Ø	10 mm
Poloměr ohybu významný pro průtok	54 mm
Vnitřní Ø	7 mm
Min. poloměr ohybu	20 mm
Vlastnosti hadice	vhodné do energetických řetězců
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar -13.775 psi...101.5 psi
Provozní tlak závislý na teplotě	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Upozornění k provoznímu tlaku	voda: max. 0,6 MPa při max. 50 °C
Certifikát	TÜV
Úřad, který vydal certifikát	B 013277 0506 00
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-] voda (tekutá, bez ledu)
Požární zkouška materiálu	UL94 V-0 (3 mm) UL94 V-2 (0,75mm)
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-35 °C...60 °C
Upozornění k teplotě okolí	použití bez tlaku do 90 °C
Hmotnost výrobku podle délky	0.051 kg/m
Pneumatické připojení	pro nástrčné připojení s vnějším průměrem 10 mm
Barva	bílá
Upozornění k barvě	kvůli ochraně před plamenem odchylka od standardní barvy
Tvrdost Shore	D 54 +/-3
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál hadice	TPE-U(PU)