

Upevňovací sada
CRSMB-8-32/100
Číslo dílu: 525565

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	8
Tvar	pro kruhový válec
Montážní poloha	libovoln.
Pro $\varnothing$ pístu	$\varnothing 32 - \varnothing 100$
Třída odolnosti korozi KBK	4 - zvláště vysoké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Stupeň krytí	IP65 IP68 IP69K
Okolní teplota	-40 °C...90 °C
Hmotnost výrobku	3 g
Způsob upevnění	slepeno
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	hliník, eloxováno TPE-U (PU)