

Připojení sítě FBA-1-SL-5POL

Číslo dílu: 525634

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Montážní poloha	libovoln.
Hmotnost výrobku	26 g
Elektrické připojení	9 pinů / 5 pinů přímá zásuvka / přímý konektor Sub-D / -
Rozsah provozního napětí, DC	24 V
Proudová zatížitelnost	4 A
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Skladovací teplota	-20 °C...70 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	PA
Barva tělesa	černá
Materiál nástrčných kontaktů	bronz pozlaceno