

Připojení sítě FBSD-KL-2X5POL

Číslo dílu: 525635

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Montážní poloha	libovoln.
Hmotnost výrobku	20 g
Elektrické připojení	5 pinů / 5 pinů úhlová zásuvka / šroubovací svorky
Rozsah provozního napětí, DC	24 V
Proudová zatížitelnost	12 A
Průřez přívodních vodičů	0.2 mm ² ...2.5 mm ²
Stupeň krytí	IP20
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Skladovací teplota	-20 °C...70 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Materiál tělesa	PA
Barva tělesa	černá
Materiál nástrčných kontaktů	bronz pozlaceno