


Přísavka
ESV-80-GT
Číslo dílu: 526004

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Výškové vyrovnaní držáku přísavky	7.5 mm
Min. poloměr výrobku	100 mm
Průměr přísavky	80 mm
Objem přísavky	28.6 cm ³
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	oválná, zvonovitá
Tvar přísavky	kulatý tvar, hluboký
Provozní tlak	-0.95 bar...0 bar
Jmenovitý provozní tlak	-0.7 bar
Provozní médium	atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Shoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Okolní teplota	-10 °C...80 °C
Síla na odtržení při 70% vakuu	245 N
PPřidrzná síla při jmenovitém provozním tlaku	245 N
Příčná síla při jmenovitém provozním tlaku	99 N
Hmotnost výrobku	30.9 g
Způsob upevnění	prostřednictvím připojení pro podtlak
Barva	červenohnědá
Tvrdost Shore	72 +/- 5
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál přísavky	Vulkollan