

Sada manometru DPA-63-10-MA-SET

Číslo dílu: 526096

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Odpovídá normám	EN 837-1
Jmenovitá velikost manometru	40
Konstrukce	Manometr s Bourdonovým perem
Způsob upevnění	s vnějším závitem
Provozní tlak	10 bar
Třída přesnosti měření	2,5
Stupeň krytí	IP43
Okolní teplota	5 °C...60 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Montážní poloha	libovoln.
Pneumatické připojení	G1/8
Hmotnost výrobku	250 g