

Stínicí plech
CPX-AB-S-4-M12
Číslo dílu: 526184

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Hmotnost výrobku	20 g
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	bez kondenzace
Stupeň krytí	IP65 IP67 v namontovaném stavu podle IEC 60529
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L