


Kompaktní válec AEN-S-10-5-I-A

Číslo dílu: 5269268

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Zdvih	5 mm
Průměr pístu	10 mm
Tlumení	bez tlumení
Montážní poloha	libovoln.
Princip činnosti	tlačný
Zakončení pístnice / pohybové tyče	vnitřní závit
Konstrukce	píst Pístnice
Snímání poloh	pro přibližovací čidlo
Varianty	jednostranná pístnice
Provozní tlak	0.15 MPa...0.8 MPa 1.5 bar...8 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Energie nárazu v koncových polohách	0.012 J
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vzad	5.3 N
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed	41.7 N
Pohybující se hmotnost	4.5 g
Hmotnost výrobku	17 g
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Pneumatické připojení	M3
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál víka	tvárná slitina hliníku
Materiál dynamických těsnění	NBR TPE-U(PU)
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku eloxován
Materiál pístnice / pohybové tyče	silně legovaná ocel, nerezová