


Ventil - pedál s aretací FPB-5-1/4

Číslo dílu: 526985

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	5/2, bistabilní
Druh ovládání	ruční
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	550 l/min
Pneumatický pracovní výstup	G1/4
Provozní tlak	-0.95 bar...10 bar
Konstrukce	Talířové sedlo
Způsob návratu do základní polohy	mechanická pružina
Jmenovitá světlost	7 mm
Montážní poloha	libovoln.
Způsob řízení	přím.
Směr proudění	není reverzibilní
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Ovládací síla	67.5 N
Hmotnost výrobku	725 g
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Připojení pneumatiky 1	G1/4
Pneumatické připojení 2	G 1/4
Pneumatické připojení 3	G1/4
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku