


Baterie redukčních ventilů LRB-3/8-D-7-O-K5-MIDI

Číslo dílu: 529004

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	Midi
Řada	D
Zabezpečení ovládání	otočná hlavice s aretací
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	přímo řízený membránový redukční ventil s průchozím napájením tlakem
Funkce regulátoru	konstantní výstupní tlak s kompenzací napájecího tlaku se sekundárním odvětráním
Indikace tlaku	připraven G1/4
Provozní tlak	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar
Rozsah regulace tlaku, MPa	0.05 MPa...0.7 MPa
Rozsah regulace tlaku	0.5 bar...7 bar
Rozsah regulace tlaku, psi	7.25 psi...101.5 psi
Max. hystereze tlaku	0.02 MPa 0.2 bar 2.9 psi
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	3800 l/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch dle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Teplota média	-10 °C...60 °C
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	4828 g
Způsob upevnění	s příslušenstvím
Připojení pneumatiky 1	G3/8
Pneumatické připojení 2	G 3/8
Materiál připojovací desky	tlakový odlitek ze zinku
Materiál ovládacího dílu	PA
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	tlakový odlitek ze zinku