

**Filtr**  
**MS6-LF-3/8-CRM**  
Číslo dílu: 529639

**FESTO**



## Technické údaje

| Parametr                                                 | Hodnota                                                        |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Velikost                                                 | 6                                                              |
| Řada                                                     | MS                                                             |
| Montážní poloha                                          | svisle +/- 5°                                                  |
| Jemnost filtru                                           | 5 µm                                                           |
| Odpouštění kondenzátu                                    | ručně otočné                                                   |
| Konstrukce                                               | Sintrovaný filtr s odstředivým odlučovačem                     |
| Ochrana nádoby                                           | ochranný koš z plastu                                          |
| Stupeň odlučování kondenzátu                             | 75 %                                                           |
| Provozní tlak                                            | 0 bar...20 bar                                                 |
| normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343) | 3000 l/min                                                     |
| Provozní médium                                          | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [:-9:-]<br>netečné plyny |
| Třída odolnosti korozi KBK                               | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                            |
| Shoda s LABS                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Skladovací teplota                                       | -10 °C...60 °C                                                 |
| Vhodnost pro použití v potravinářství                    | viz rozšířené informace o materiálu                            |
| Třída čistoty vzduchu na výstupu                         | Stlačený vzduch dle ISO 8573-1:2010 [6:8:4]                    |
| Teplota média                                            | -10 °C...60 °C                                                 |
| Okolní teplota                                           | -10 °C...60 °C                                                 |
| Velikost pórů                                            | 5 µm                                                           |
| Hmotnost výrobku                                         | 600 g                                                          |
| Způsob upevnění                                          | montáž do vedení<br>s příslušenstvím<br>volitelně:             |
| Připojení pneumatiky 1                                   | G3/8                                                           |
| Pneumatické připojení 2                                  | G 3/8                                                          |
| Upozornění k materiálu                                   | v souladu s RoHS                                               |
| Materiál těsnění                                         | NBR                                                            |
| Materiál filtru                                          | PE                                                             |
| Materiál tělesa                                          | tlakový odlitek z hliníku                                      |
| Materiál nádoby                                          | PC                                                             |
| Materiál oddělovacího disku                              | POM                                                            |

