

Konektor spojky KS3-1/8-A-R

Číslo dílu: 531667

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost	4.2 mm
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	je možný mazaný provoz
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Jmenovitý utahovací moment	5 Nm
Tolerance jmenovitého utahovacího momentu	± 15 %
Hmotnost výrobku	32 g
Připojení pneumatiky 1	Vnější závit G1/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR
Materiál pružiny	Vysoce legovaná nerezová ocel
Materiál těsnění závitu	PA66-GF30 / TPE-U
Informace o materiálu	mosaz
materiál tělesa ventilu	mosaz