

Filtr s aktivním uhlím MS6N-LFX-1/4-R

Číslo dílu: 531920

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	6
Řada	MS
Montážní poloha	svisle +/- 5°
Konstrukce	filtr s aktivním uhlím
Ochrana nádoby	ochranný koš z plastu
Provozní tlak	0 bar...20 bar
Max. normální průtok pro třídu čistoty vzduchu	900 l/min
Provozní médium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:2]
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovací teplota	-10 °C...60 °C
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Třída čistoty vzduchu na výstupu	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:1]
Teplota média	5 °C...30 °C
Zbytkový obsah oleje	0.003 mg/m ³
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	600 g
Způsob upevnění	montáž do vedení s příslušenstvím volitelně:
Připojení pneumatiky 1	G1/4
Pneumatické připojení 2	G 1/4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál filtru	aktivní uhlí
Materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku
Materiál nádoby	PC