

Připojení sítě
FBA-2-M12-5POL-RK
Číslo dílu: 533118

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Hmotnost výrobku	80 g
Rozhraní průmyslové sítě	Zásuvka a konektor, M12x1, 5-pólový, kódování B
Stupeň krytí	IP65 podle IEC 60529
Okolní teplota	0 °C...50 °C
Skladovací teplota	-20 °C...70 °C
Relativní vlhkost vzduchu	95 % bez kondenzace
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Materiál těsnění	NBR