

Spirálová hadice z plastu PUN-10X1,5-SG-4,8-BL-1/4

Číslo dílu: 533464

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Pracovní délka	4.8 m
Vnější Ø	10 mm
Délka bloku	1.17 m
Poloměr ohybu významný pro průtok	50 mm
Vnitřní Ø	6 mm
Průměr svinutí	42 mm
Počet závitů	50
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Provozní tlak závislý na teplotě	-0.095 MPa...1.5 MPa -0.95 bar...15 bar -13.775 psi...217.5 psi
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7::-]
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-40 °C...60 °C
Jmenovitý utahovací moment	10 Nm
Tolerance jmenovitého utahovacího momentu	± 20 %
Hmotnost výrobku	340 g
Připojení pneumatiky 1	vnější závit G1/4
Pneumatické připojení 2	vnější závit G1/4
Barva	modrá
Tvrdost Shore	A 87 +/-3 D 50 +/-3
Materiál připojovacího závitu	mosaz poniklováno
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál ochrany proti zlomení	PA
Materiál hadice	TPE-U(PU)