

# filtr MS4N-LF-1/8-CUV-Z

č. dílu: 535673

FESTO

filtr 5 µm, nádobka z kovu, plně automatické odpouštění kondenzátu,  
směr proudění zprava doleva.



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	4
řada	MS
montážní poloha	svisle +/- 5°
stupeň filtrace	5 µm
odpouštění kondenzátu	plně automatický
konstrukce	sintrovaný filtr s odstředivým odlučovačem
max.množství kondenzátu	25 ml
ochrana nádobky	integrováno jako kovová nádobka
vstupní tlak 1	2 ... 12 bar
normální jmenovitý průtok	1,000 l/min
provozní médium	stlačený vzduch
třída odolnosti korozi KBK	2
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
třída čistoty vzduchu na výstupu	3.7- dle DIN ISO 8573-1
teplota média	5 ... 60 °C
okolní teplota	5 ... 60 °C
hmotnost výrobku	349 g
typ upevnění	příslušenstvím dle volby: instalace vedení
připojení pneumatiky 1	NPT1/8-27
připojení pneumatiky 2	NPT1/8-27
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu filtru	PE
informace o materiálu pouzdra	hliníkový tlakový odlitek
informace o materiálu nádobky	hliníkový tlakový odlitek hliník legovaný pro tváření
informace o materiálu hledítka	PA