

# Maznice MS4N-LOE-1/4-U

Číslo dílu: 535798

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                                 | Hodnota                                                        |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Velikost                                                 | 4                                                              |
| Řada                                                     | MS                                                             |
| Montážní poloha                                          | svisle +/- 5°                                                  |
| Konstrukce                                               | Proporcionální standardní maznice vytvářející olejovou mlhu    |
| Max. plnicí množství oleje                               | 36 cm <sup>3</sup>                                             |
| Ochrana nádoby                                           | integrováno jako kovová nádoba                                 |
| Provozní tlak                                            | 1 bar...12 bar                                                 |
| Minimální průtok pro funkci maznice                      | 40 l/min                                                       |
| normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343) | 2200 l/min                                                     |
| Provozní médium                                          | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>netečné plyny |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu                   | je možný mazaný provoz                                         |
| Třída odolnosti korozi KBK                               | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                            |
| Shoda s LABS                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Skladovací teplota                                       | -10 °C...60 °C                                                 |
| Vhodnost pro použití v potravinářství                    | viz rozšířeně informace o materiálu                            |
| Teplota média                                            | -10 °C...60 °C                                                 |
| Viskozita oleje                                          | ISO VG 32                                                      |
| Okolní teplota                                           | -10 °C...60 °C                                                 |
| Hmotnost výrobku                                         | 354 g                                                          |
| Způsob upevnění                                          | montáž do vedení<br>s příslušenstvím<br>volitelně:             |
| Připojení pneumatiky 1                                   | 1/4 NPT                                                        |
| Pneumatické připojení 2                                  | NPT1/4                                                         |
| Upozornění k materiálu                                   | v souladu s RoHS                                               |
| Materiál tělesa                                          | tlakový odlitek z hliníku                                      |
| Materiál nádoby                                          | tlakový odlitek z hliníku<br>tvárná slitina hliníku            |
| Materiál průhledového skla                               | PA                                                             |