

Maznice MS4N-LOE-1/8-U

Číslo dílu: 535799

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	4
Řada	MS
Montážní poloha	svisle +/- 5°
Konstrukce	Proporcionální standardní maznice vytvářející olejovou mlhu
Max. plnicí množství oleje	36 cm ³
Ochrana nádoby	integrováno jako kovová nádoba
Provozní tlak	1 bar...12 bar
Minimální průtok pro funkci maznice	40 l/min
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	1100 l/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4] netečné plyny
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	je možný mazaný provoz
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovací teplota	-10 °C...60 °C
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířeně informace o materiálu
Teplota média	-10 °C...60 °C
Viskozita oleje	ISO VG 32
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	354 g
Způsob upevnění	montáž do vedení s příslušenstvím volitelně:
Připojení pneumatiky 1	NPT1/8
Pneumatické připojení 2	NPT1/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku
Materiál nádoby	tlakový odlitek z hliníku tvárná slitina hliníku
Materiál průhledového skla	PA