


# Filtr s aktivním uhlím MS4N-LFX-1/8-U

Číslo dílu: 536717

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                       | Hodnota                                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Velikost                                       | 4                                                   |
| Řada                                           | MS                                                  |
| Montážní poloha                                | svisle +/- 5°                                       |
| Konstrukce                                     | filtr s aktivním uhlím                              |
| Ochrana nádobky                                | integrováno jako kovová nádobka                     |
| Provozní tlak                                  | 0 bar...14 bar                                      |
| Max. normální průtok pro třídu čistoty vzduchu | 360 l/min                                           |
| Provozní médium                                | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [3:4:2]       |
| Třída odolnosti korozi KBK                     | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                 |
| Shoda s LABS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                   |
| Skladovací teplota                             | -10 °C...60 °C                                      |
| Třída čistoty vzduchu na výstupu               | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [3:4:1]       |
| Teplota média                                  | 5 °C...30 °C                                        |
| Zbytkový obsah oleje                           | 0.003 mg/m³                                         |
| Okolní teplota                                 | -10 °C...60 °C                                      |
| Hmotnost výrobku                               | 350 g                                               |
| Způsob upevnění                                | volitelně:<br>montáž do vedení<br>s příslušenstvím  |
| Připojení pneumatiky 1                         | NPT1/8                                              |
| Pneumatické připojení 2                        | NPT1/8                                              |
| Upozornění k materiálu                         | v souladu s RoHS                                    |
| Materiál filtru                                | aktivní uhlí                                        |
| Materiál tělesa                                | tlakový odlitek z hliníku                           |
| Materiál nádobky                               | tlakový odlitek z hliníku<br>tvárná slitina hliníku |
| Materiál průhledového skla                     | PA                                                  |