

Zásuvka
NTSD-GD-9-M12-5POL-RK
Číslo dílu: 538999

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Elektrické připojení	5 pinů přímý konektor / šroubovací svorka
Proudová zatížitelnost	3 A
Přípustný průměr kabelu	6 mm...8 mm
Průřez přívodních vodičů	0.75 mm ²
Stupeň krytí	IP67
Okolní teplota	-40 °C...85 °C
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	PA
Barva tělesa	černá