


Filtr-tlumič hluku LFU-3/8

Číslo dílu: 539133

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	G3/8
Montážní poloha	svisle +/- 5°
Jemnost filtru	1 µm
Odpouštění kondenzátu	ručně otočné
Provozní tlak	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Průtok vzhledem k atmosféře	4700 l/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Snížení hluku	snížení o 40 dB
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hladina akustického tlaku	78 dB(A)
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	190 g
Pneumatické připojení	G3/8
Materiál tělesa	PP