



# spojovací vedení NEBU-M5G4-K-1-Q3-M12G4

č. dílu: 539512

FESTO

pro čidla na válce, čidla polohy, tlaková čidla, průtokoměry, optická a indukční čidla.



## katalogový list

parametr	hodnota
rozsah provozního napětí AC	30 V
rozsah provozního napětí DC	30 V
přípustné proudové zatížení	1.7 A
stupeň znečištění	3
stupeň krytí	IP65 IP67
max. utahovací moment zásuvky	0.3 Nm
max. utahovací moment konektoru	0.5 Nm
min. poloměr ohybu kabelu	35 mm
elektrické připojení	4 piny / 5 pinů M5x0,5 / M12x1 přímý konektor / přímá zásuvka
struktura kabelu	4 x 0,14 mm <sup>2</sup>
průměr kabelu	3.4 mm
délka kabelu	1 m
typ kabelu	LiFY11Y
jmenovitý průřez vodiče	0.14 mm <sup>2</sup>
typ upevnění	s drážkovanou maticí s převlečnou maticí
barva tělesa	černý
barevný plášť kabelu	šedá
informace o materiálu převlečné matice	mosaz poniklováno
informace o materiálu pouzdra	TPE-U(PU)
informace o materiálu pláště kabelu	TPE-U(PU)
informace o materiálu nástrčných kontaktů	mosaz pozlaceno