


# Spínací ventil MS4-EM1-1/4-S-Z

Číslo dílu: 541260

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                                 | Hodnota                                                        |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Konstrukce                                               | Otočné šoupě                                                   |
| Druh ovládání                                            | ruční                                                          |
| Funkce odvětrání                                         | nelze škrtit                                                   |
| Způsob řízení                                            | přím.                                                          |
| Funkce ventilu                                           | 3/2, bistabilní                                                |
| Provozní tlak                                            | 0 MPa...1.4 MPa<br>0 bar...14 bar                              |
| Hodnota C                                                | 9 l/sbar                                                       |
| Hodnota b                                                | 0.39                                                           |
| normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343) | 2200 l/min                                                     |
| Provozní médium                                          | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>netečné plyny |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu                   | mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)       |
| Třída odolnosti korozi KBK                               | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                            |
| Upozornění k materiálu                                   | v souladu s RoHS                                               |
| Shoda s LABS                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Teplota média                                            | -10 °C...60 °C                                                 |
| Okolní teplota                                           | -10 °C...60 °C                                                 |
| Vhodnost pro použití v potravinářství                    | viz rozšířené informace o materiálu                            |
| Způsob upevnění                                          | volitelně:<br>montáž do vedení<br>s příslušenstvím             |
| Montážní poloha                                          | libovoln.                                                      |
| Směr proudění                                            | není reverzibilní                                              |
| Hmotnost výrobku                                         | 210 g                                                          |
| Připojení pneumatiky 1                                   | G1/4                                                           |
| Pneumatické připojení 2                                  | G 1/4                                                          |
| Pneumatické připojení 3                                  | nesvedeno                                                      |
| Materiál těsnění                                         | TPE-U(PU)                                                      |
| Materiál tělesa                                          | tlakový odlitek z hliníku                                      |