


Spínací ventil MS6N-EM1-3/8-S

Číslo dílu: 541298

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Konstrukce	Otočné šoupě
Druh ovládání	ruční
Funkce odvětrání	nelze škrtit
Způsob řízení	přím.
Funkce ventilu	3/2, bistabilní
Provozní tlak	0 bar...18 bar
Hodnota C	21.2 l/sbar
Hodnota b	0.49
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	5500 l/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4] netečné plyny
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 °C...60 °C
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Způsob upevnění	volitelně: montáž do vedení s příslušenstvím
Montážní poloha	libovoln.
Směr proudění	není reverzibilní
Hmotnost výrobku	655 g
Připojení pneumatiky 1	NPT3/8
Pneumatické připojení 2	NPT3/8
Pneumatické připojení 3	integrován tlumič hluku nesvedeno
Materiál těsnění	TPE-U(PU)
Materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku