

Robustní hadice PAN-R-4X0,75-SI

Číslo dílu: 541674

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vnější Ø	4 mm
Poloměr ohybu významný pro průtok	16 mm
Vnitřní Ø	2.5 mm
Min. poloměr ohybu	10 mm
Vlastnosti hadice	vhodné do energetických řetězců
Provozní tlak závislý na teplotě	-0.095 MPa...3.5 MPa -0.95 bar...35 bar -13.775 psi...507.5 psi
Certifikát	TÜV
Úřad, který vydal certifikát	B 013277 0506 00
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-30 °C...80 °C
Hmotnost výrobku podle délky	0.0079 kg/m
Pneumatické připojení	pro nástrčnou koncovku s vnějším Ø 4 mm
Barva	stříbrná
Tvrdost Shore	D 62 +/-3
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál hadice	TPE-A