



# Čidlo tlaku SDE5-D2-O-Q6E-P-K

Číslo dílu: 542888

FESTO



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Certifikát	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMC podle předpisů UK RoHS
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Měřená veličina	relativní tlak
Metoda měření	piezorezistivní čidlo tlaku
Rozsah měření tlaku, počáteční hodnota	0 bar
Koncová hodnota rozsahu měřeného tlaku	2 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	je možný mazaný provoz
Teplota média	0 °C...50 °C
Okolní teplota	0 °C...50 °C
Opakovatelná přesnost v ± % FS	0.3 %FS
Teplotní součinitel v ± % FS/K	0.05 %FS/K
Spínací výstup	PNP
Spínací funkce	prahová hodnota s pevnou hysterezí
Funkce spínacího prvku	spínací kontakt
Max. výstupní proud	100 mA
Odolnost zkratu	ano
Rozsah provozního napětí, DC	15 V...30 V
Ochrana proti přepólování	pro všechny elektrické přípojky
Elektrické připojení	3 vodiče kabel podle EN 60947-5-2
Délka kabelu	2.5 m
Způsob upevnění	s příslušenstvím
Montážní poloha	libovoln.
Pneumatické připojení	QS-6
Hmotnost výrobku	47 g

<b>Parametr</b>	<b>Hodnota</b>
Materiál tělesa	PA POM
Indikace stavu sepnutí	žlutá LED
Rozsah nastavení prahových hodnot	0 %...100 %
Stupeň krytí	IP40
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Třída čistého prostoru	Třída 4 podle ISO 14644-1