


prostorový portál DHSR-DGE40RF-2DGE40RF-DGEA25

č. dílu: 543046

FESTO

Skládá se z elektrického pohonu s ozubeným řemenem a vedením v kladkách, svislého elektrického letmého pohonu pro manipulaci - přesné polohování. Definovaná rozhraní pro sortiment chapadel a kyvných pohonů Festo. K objednání jako montážní sada nebo smontovaná hotová sestava.

Pro vaši úlohu obdržíte nabídku. Klikněte prosím nahoře na symbol FAX - nabídky.



katalogový list

parametr	hodnota
skupina	prostorový portál 4.0
jmenovitá zátěž	0 ... 10 kg
pohon v ose Z	DGEA-25
druh pohonu v ose Z	elektrick. DGEA s ozubeným řemenem
mezipoloha v ose Z	libovol.
zdvih v ose Z	0 ... 600 mm
opakovatelná přesnost v koncové poloze v ose Z	± 0,05 mm
opakovatelná přesnost mezipolohy v ose Z	± 0,05 mm
pohon v ose Y	2x DGE-40-ZR-RF
druh pohonu v ose Y	elektrick. s ozubeným řemenem a vedením v kladkách 2x
mezipoloha v ose Y	libovol.
zdvih v ose Y	0 ... 1,200 mm
opakovatelná přesnost v koncové poloze v ose Y	± 0,1 mm
opakovatelná přesnost mezipolohy v ose Y	± 0,1 mm
pohon v ose X	DGE-40-ZR-RF
druh pohonu v ose X	elektrick. s ozubeným řemenem a vedením v kladkách
mezipoloha v ose X	libovol.
zdvih v ose X	0 ... 3,000 mm
opakovatelná přesnost v koncové poloze v ose X	± 0,1 mm
opakovatelná přesnost mezipolohy v ose X	± 0,1 mm