

Rozbočovací modul MS6-A-IPM-80

Číslo dílu: 543499

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	156 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál připojovací desky	tlakový odlitek z hliníku
Materiál těsnění	NBR
Materiál dutého šroubu	tlakový odlitek z hliníku
Materiál spojky modulů	Hliníkový tlakový odlitek
Materiál šroubů	ocel