

Membránová sušička vzduchu LDM1-D-MAXI-300

Číslo dílu: 543664

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	Maxi
Řada	D
Montážní poloha	svisle +/- 5°
Konstrukce	membránová sušička
Provozní tlak	3 bar...12.5 bar
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	300 l/min
Provozní médium	Stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [1:3:1]
Pokles tlakového rosného bodu	20 K
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovací teplota	-20 °C...60 °C
Teplota média	2 °C...50 °C
Okolní teplota	2 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	1650 g
Způsob upevnění	s příslušenstvím
Materiál tělesa	tlakový odlitek ze zinku
Materiál nádoby	tvárná slitina hliníku